

EA728EB-47

(温度・湿度計)



- 家庭用計器
- 掛けタイプ
- サイズ・・・φ140×29mm
- 重量・・・170g
- フレーム材質・・・ポリスチレン樹脂
- 家庭用計器としては、極めて高精度の仕様で製造されております。
- 円形の目盛左側が湿度計、右側が温度計、上段が不快指数計となっております。

<温度計仕様>

- センサ・・・バイメタル式温度センサ
- 測定範囲・・・-20℃～+50℃
- 目盛・・・1目盛 1℃
- 精度・・・±1℃(-20℃～+40℃)
±2℃(+40℃～+50℃)

(参考)

- 適温・・・18℃～25℃

<湿度計仕様>

- センサ・・・バイマテリアル式湿度センサ
- 測定範囲・・・10%～90%
- 目盛・・・1目盛 2%
- 精度・・・35%～75% : ±3%RH
上記以外 : ±5%RH

(参考)

- 適湿・・・40%～65%RH

<不快指数計仕様>

- センサ・・・トリマテリアル渦巻き型センサ
- 測定範囲・・・40～100
- 精度・・・±2目盛

(参考)

- 不快指数とは、温度と湿度の関係を元に、人の感じる不快感(体感温度)を指数に換算したものです。快感・不快感は個人により差がありますが、一般的に63以下は肌寒く64～74の範囲は快適、75以上は蒸し暑く感じるようです。