

機能マーク表示説明

電波時計の機能 || 秒針 || 報時・メロディ || めざましの機能 || その他 || 枠の材質 || 時計の電池寿命 || 電池・電源 ||

電波時計の機能



40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。



40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。
電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付



40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。
電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付

電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付



AMラジオ/40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。
電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付

電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付

※マークの数字



数字は1日の受信回数を表示します。



上の数字は1日の受信回数、下の数字のあるものは、受信していない場合の最大受信回数を表示します。



数字が白表記のものは、上の数字が2日間での受信回数、下に数字のあるものは、受信していない場合の最大受信回数を表示します。



快速スタート機能

電池を投入後、スピーディに現在時刻を表示します。万一受信できなくても記憶している近似の時刻を自動で表示するので、手動操作が不要です。



電池交換お知らせ機能

電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。

※ 秒針付掛時計 → 秒針が12時の位置で停止

秒針のない掛時計 → 文字板のLEDが点滅
(からくり時計など)

目覚まし時計 → アラームON時にアラーム音で警告

デジタル時計 → 液晶面に表示



充電切れ予告機能(ソーラー電源)

ソーラーバッテリーの残量が少なくなるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。

- ※ ソーラー電源掛時計 → 秒針が12時の位置で停止、または秒針2秒ステップ
- ソーラー電源液晶付掛時計 → 液晶面に表示
- ソーラー電源デジタル時計 → 液晶面に残量表示

秒針



サイレントステップ … 連続秒針の「スー」とステップ秒針の「ピタッ」を併せ持ち、「スー ピタッ」と秒針が静かに滑らかに動きます。夜眠る秒針機能付



連続秒針機能 … 秒針が流れるように静かに動きます。夜眠る秒針機能付



連続秒針機能 … 秒針が流れるように静かに動きます。



ステップ秒針 … 1秒毎に区切り良く秒針が動きます。夜眠る秒針機能付



ステップ秒針 … 1秒毎に区切り良く秒針が動きます。

※夜眠る秒針



秒針マーク内に「眠」表記のあるもの

掛時計は「周囲が暗くなった時」、目覚まし時計は「周囲が暗くなった時」または、「アラームセット完了時(アラームON時)」の2タイプの条件で秒針のみが12時の位置で停止します。

1.受信感度アップ 2.秒針音がしない 3.省電力 の効果があります。(時分針は通常通り動き、正確な時間を示します)

報時・メロディ





- 正時メロディ** 正時メロディ付
毎正時に電子音のメロディを奏で、時を告げます。
- 正時合成音** 正時合成音付
毎正時に合成音で時を告げます。
- 正時オーロラ** オーロラサウンド正時メロディ付
毎正時に高音質オーロラサウンドのメロディを奏で、時を告げます。
- 正時DWS** DWS音源正時メロディ付
毎正時に高音質DWS音源のメロディを奏で、時を告げます。
- 正時FM** FM音源正時メロディ付
毎正時に高音質FM音源のメロディを奏で、時を告げます。
- 正時オルゴール** 正時オルゴール付
毎正時にオルゴールの音色で時を告げます。
- 正時ディスク** 正時ディスクオルゴール付
セットした好きな曲のディスクが、毎正時にディスクオルゴールの音色で時を告げます。
- 正時洋鐘** 正時洋鐘メロディ付
毎正時に人形が洋鐘を打ってメロディを奏で、時を告げます。
- プログラムミネラル** プログラム/ミネラルサウンド付
あらかじめ設定した時刻に純正律の音色でメロディを奏でます。
- プログラムDWS** プログラム/DWS音源チャイム付
あらかじめ設定した時刻にチャイムが鳴ります。
- 報時棒リン** 報時付(棒リン式)
毎正時と30分毎に棒リンを打って数取りし、時を告げます。
- 報時ウズボン** 報時付(ウズボン式)
毎正時と30分毎に、余韻のきれいなうずまき鈴を打って数取りし、時を告げます。
- 報時ふいご** 報時付(ふいご式)
毎正時と30分毎に、伝統的なふいご式のカッコ音で数取りし、時を告げます。
- 報時電子音** 報時付(電子音式)
毎正時と30分毎に、電子音で数取りして時を告げます。
- 報時音声** 報時付(音声式)
毎正時に音声で時刻を告げます。
- 報時洋鐘** 報時付(洋鐘式)
毎正時に人形が洋鐘を打って数取りし、時を告げます。
- 音量調節** 音量調整付(ボリューム式)
- 音量大・小** 音量調整付(大・小切換式)

- ※オーロラサウンド
正時メロディ ... 実際に楽器から音を取り込んで構成された高音質サウンド。本物の音ならではのハイクオリティな音質は、実際の演奏を聴いているような臨場感のある音色で美しく時を奏でます。
- ※DWS音源正時メロディ ... 高度なデジタル処理により、本物の楽器の音色に限りなく近い音質を再現した『DWS(デュアルウェイブシンセシス)音源』を採用した高音質メロディ。
- ※ミネラルサウンド ... 倍音が美しく重なり合い、美しいハーモニーが得られる「純正律」で調整されたメロディです。14本の棒鈴を実際にたたいて実音演奏します。
- ※FM音源正時メロディ ... 各種楽器の音色の差を「よりリアルに、よりクリアーに」再現した、高音質メロディ。
- ※数取り ... 毎正時にその時刻数の音を鳴らし、30分には1回鳴ります。

めざましの機能

-  電子音アラーム
-  プログラム/電子音アラーム
あらかじめ設定(複数設定可能)した時刻に電子音アラームが鳴ります。
-  ベル音アラーム
-  合成音アラーム
-  バード音アラーム
-  音声アラーム
-  IC式録音・再生アラーム
-  バイブレーションアラーム
-  メロディアラーム
-  オルゴールアラーム
-  止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付
(アラームオートストップ機能付)
-  止めても数分後に再び鳴るスヌーズ機能付
-  アラームオートストップ機能付
-  アラームモニター付
アラーム音を確認できます。

その他

-  夜でも見えるライト付
-  懐中電灯付
-  ナチュラルライト付
蛍光灯の明かりを吸収して蓄え、暗闇になると光を放ち、徐々に消えていく、放射性物質を一切使用していないエコロジー感覚の自然夜光。
-  蓄光付
明かりを蓄えて約20分～30分間発光します。



蓄光付

明かりを蓄えて約20分～30分間発光します。



石膏ボード対応壁掛金具付

枠の材質



木枠



金属枠



オニックス枠



オニックス・木枠



特殊樹脂枠



ガラス枠



ガラス・木枠



木・磁器枠



陶器枠



クリスタル枠

※特に表記のないものはプラスチック枠

時計の電池寿命



電池寿命約10年間



電池寿命約5年間



電池寿命約3年間



電池寿命約2年間

※特に表記のないものは電池寿命約1年間

電池・電源



表記のマンガン乾電池を使用

アルカリ



表記のアルカリ乾電池を使用

リチウム



表記のリチウム乾電池を使用



電池マーク右下の数字は、使用する電池の数を示します。



表記のボタン型リチウム電池を使用



表記のボタン型アルカリマンガン電池を使用



表記のボタン型酸化銀電池を使用



筒型リチウム電池を使用



表記の内蔵電池を使用
(基本的に交換を必要としません)



ソーラー電源(光発電)で動きます。



ソーラー電源(光発電)で動きます。
明るさテスト機能付



交流式電気時計



表記の内蔵電池を使用
(基本的に交換を必要としません)