

EA728EB-8
(温度・湿度計)

- 壁掛け用
- プラスチック枠
- 温度測定範囲・・・-30～+50℃
- 温度測定精度・・・-10℃～+50℃：±2℃
上記以外：±5℃
- 湿度測定範囲・・・0～100%
- 前面カバー材質・・・ガラス
- サイズ・・・φ300×39mm
- 重量・・・610g

※使用上の注意

- ・一般家庭以外には使用しないでください。
- ・異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなど発生する所へは置かないでください。
- ・温度湿度計は設置してから約1～2時間後正常に作動します。
- ・蒸気を当てたり、息を吹き込んだりしないでください。
- ・加工分解はしないでください。

温度計



湿度計

裏面



横面



上面

