

保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に
検体や薬品、食品の輸送中の温度管理に

ソーラー式 防水型 IP67

AD-5656SL   

¥3,000(税抜)

● ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい
● 高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LUX)で動作可能
● 防水型《防水仕様 IP67 相当》
● 測定範囲 -40℃~+99.9℃/最小表示0.1℃
※ 屋外での設置は控えてください。

成績書発行可能

受注生産品 **防水型 IP67**

AD-5656SH-100/300/500   

AD-5656SH-100 ¥3,200(税抜)
AD-5656SH-300 ¥3,400(税抜)
AD-5656SH-500 ¥3,500(税抜)

● ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい
● 高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LUX)で動作可能
● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃
● ケーブル長:AD-5656SH-100(1m)、AD-5656SH-300(3m)、AD-5656SH-500(5m)
● バルク梱包、受注生産品

成績書発行可能

最高最低温度計 防水型 IP67

AD-5656A   

EA728EF-5

¥2,800(税抜)

● 現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
● 防水型《防水仕様 IP67 相当》
● 測定範囲 -40℃~+69.9℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

AD-5658   

¥2,000(税抜)

● 最高/最低温度値を自動メモリー
● 防沫型《IPX4 相当》
● 磁石付、貼りつけて設置可能
● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

取付寸法図
60 ±0.3
39.3
単位:mm

防水型 IP65

AD-5657-50   

¥2,400(税抜)

● パネルカットで組込み可能な温度計モジュール
● 防水型《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》
● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

取付寸法図
45 ±0.3
31.4 ±0.3
単位:mm

受注生産品 **防水型 IP65**

AD-5657-15A   

¥2,400(税抜)

● パネルカットで組込み可能な温度計モジュール
● 防水型《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》
● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃
● バルク梱包、受注生産品

成績書発行可能

取付寸法図
45 ±0.3
31.4 ±0.3
単位:mm

測定範囲:温度 0~+50℃

AD-5684

¥1,700(税抜)

● 最高/最低温度メモリー機能つき
● スタンドつきで卓上置きに便利

AD-5684RE/BL	
測定範囲	温度 0~+50℃
最小表示	0.1℃
電源	LR44ボタン形電池1個
電池寿命	約1年
寸法	52(W)×77(H)×9(D)mm
質量	約25g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書

レッド AD-5684RE ブルー AD-5684BL



	AD-5656SL	AD-5656SH	AD-5656A	AD-5658	AD-5657-50	AD-5657-15A
測定範囲 外部温度	-40℃~+99.9℃	-39.9℃~+110℃	-40℃~+69.9℃	-39.9℃~+110℃	-39.9℃~+110℃	-39.9℃~+110℃
最小表示	0.1℃					
測定精度	±1℃(-20~+40℃)					
防水性能	IP67相当			防沫型 IPX4相当	IP65相当	
センサーケーブル長	約1m	1m(AD-5656SH-100) 3m(AD-5656SH-300) 5m(AD-5656SH-500)	約1m	約3m	約50cm	約15cm
電源	ソーラー電池			単4形乾電池1個	LR44形ボタン電池1個	
電池寿命				約1年	約1年	
寸法	104(W)×41(H)×15(D)mm	135.6(W)×41(H)×14.8(D)mm	104(W)×41(H)×15(D)mm	60(W)×39(H)×14(D)mm	48(W)×34(H)×26(D)mm	
質量	約54g	約51g(AD-5656SH-100) 約62g(AD-5656SH-300) 約73g(AD-5656SH-500)	約56g(電池含む)	約40g(電池含む)	約40g(電池含む)	
付属品	取扱説明書			電池(モニタ用)、取扱説明書		

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)