

寒暖計

温度

スライドバック
カラー寒暖計ミルノ 白箱


【特長】

- 小さくてかわいい温度計。名入れ可能


【仕様】

	カラー寒暖計ミルノ ピンク	カラー寒暖計ミルノ ホワイト	カラー寒暖計ミルノ グリーン
スライドバック	No.1513-00	なし	No.1513-20
白箱	No.1516-00	No.1516-20	No.1516-30
測定範囲	-30～50℃		
1目盛	1℃		
精度	±1℃		
名入れスペース	約36×13mm（名入れ代、版代は別途お見積り）		
本体材質	ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油		
寸法・質量	(W)44×(H)200×(D)9mm 約25g		
入り数	10×10 カートン入		

壁掛け 卓上 マグネット ストラップ穴 クリップ



ピンク



ホワイト



グリーン

温度計

温度

No.1034-00
温度計ミニ 横型

【特長】

- 小さくてかわいらしいマグネット付の温度計

【仕様】

測定範囲	-20～50℃		
1目盛	2℃		
精度	±2℃		
本体材質	ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油		
寸法・質量	(W)108×(H)30×(D)8mm 約21g		
入り数	20×20 カートン入		

壁掛け 卓上 マグネット ストラップ穴 クリップ



EA728G-68

温度計

温度

No.1032-00
温度計ミニ 縦型

【特長】

- 小さくてかわいらしいマグネット付の温度計

【仕様】

測定範囲	-20～50℃		
1目盛	2℃		
精度	±2℃		
本体材質	ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油		
寸法・質量	(W)25×(H)106×(D)8mm 約21g		
入り数	20×20 カートン入		

壁掛け 卓上 マグネット ストラップ穴 クリップ

