

マグネットサーモ

このたびはお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に「ご使用上の注意」を良くお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

ご使用上の注意

- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くは避け、空気が良く循環する場所を選んで設置してください。
(目の高さ約1.5mが最適です。)
- 落とすなどの強いショックはあたえないでください。液切れやガラス管割れの原因になります。
- マグネットは製品を取り付ける以外の目的では使用しないでください。
- 本製品を気温測定以外の目的で使用しないでください。
- この温度計の精度は±1℃です。
- 本製品を使用するときは、包装用のパックから出して設置してください。
- 測定範囲 (-30～50℃) 以外では使用しないでください。
- 温度は見る角度により異なります。温度の値を読むときは正面から見てください。

※ 本製品は、専門的な計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良く理解の上あくまで目安としてお使いください。

TG-6641 マグネットサーモ



エンペックス気象計株式会社

お客様相談室 電話：03-3494-4010

※お掛け間違いのないようご注意ください
受付時間：9:00～12:00/13:00～16:30 月曜日～金曜日
(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休業日を除きます。)
東京都品川区西五反田 7-22-17 TOCビル



台紙



プリスター：
PET