

EA728GH-31 デジタルアウトドア温度計(電池式)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- 測定範囲…-10～50℃
- 電源…単4電池×1個
- 材質…本体:ポリエチレン、液晶:ガラス
- 分解能…0.1℃
- 重量…120g



注意

この商品は防滴構造です。
防水ではありませんので、直接雨風があたるところや、水がかかる所での使用はできません。
また、測定範囲の限度が継続するような場所、シーンでの使用は故障の原因となりますのでおやめ下さい。

◆機能

- 最高最低温度表示機能付
- 時計機能付
- 防滴



最高温度は午前8時に、最低温度は午後8時にリセットされ、計測を始めます。



大型液晶表示ではっきり見やすい

◆使用方法



- ①横にスライドさせると
バッテリーケース・設定ボタンが
現れます。



設定ボタンの説明

- UPボタン → ・時間、分の調節ボタン
・摂氏、華氏の切替ボタン
SETボタン → 時間の設定ボタン
MODEボタン → 時間・温度の切替ボタン

設定ボタン



- ②バッテリーケースはプラスドライバーで開け、
電池を入れてください。
※ラバーリングは取れないようしっかりと
はめ込んで下さい。
(バッテリー内に水が入らない為のリングです。)



◆時計の合わせ方(手順)

- ①MODEボタンで時計表示にする
- ②SETボタンを押す(時間が点滅)
- ③UPボタンで時間を設定する
- ④SETボタンで確定(同時に分が点滅)
- ⑤UPボタンで分を設定する
- ⑥SETボタンで確定