

(圧力計)	圧力範囲	最小目盛
EA729BD-10	0~1MPa	0.02MPa
EA729BD-15	0~1.5MPa	0.05MPa
EA729BD-25	0~2.5MPa	0.05MPa
EA729BD-35	0~3.5MPa	0.1MPa
EA729BD-50	0~5MPa	0.1MPa

- 外径 100mm
- 本体厚 45mm
- G(PF) 3/8"ネジ
- ブルドン管方式

- 主要部材質 真鍮製砲金
- ケース 合金製
- 透明板 板ガラス
- ブルドン管 アルミプラス

- 周囲温度が10~50℃で使用して下さい。

○ 使用流体

…水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど

注: 金属を汚染する腐食性ガス(塩素など)や酸性溶媒などには使用しないで下さい。

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。
保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

