

廃番

	圧力範囲
EA729CD-5	0~0.6MPa
EA729CD-10	0~1MPa
EA729CD-15	0~1.5MPa
EA729CD-20	0~2MPa
EA729CD-25	0~2.5MPa
EA729CD-35	0~3.5MPa

(ツバ付圧力計)

- ゲージ外径 75mm
本体厚 40mm
ツバ径 100mm
ネジ穴形 φ 4.5mm X3ヶ所
- 接続ネジサイズ PF3/8"
- ブルドン管方式
- 主要部材質 真鍮製砲金
ケース 合金製
ブルドン管 アルミプラス

○ 周囲温度が10~50°Cで使用して下さい。

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。
保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

