

	圧力範囲
EA729CE-5	0~0.6MPa
EA729CE-10	0~1MPa
EA729CE-15	0~1.5MPa
EA729CE-20	0~2MPa
<del>EA729CE-25</del>	<del>0~2.5MPa</del> 廃番
EA729CE-35	0~3.5MPa

(ツバ付圧力計)

- ゲージ外径 100mm
- 本体厚 43mm
- ツバ径 128mm
- ネジ穴形 φ5.5mm X3ヶ所
- 接続ネジサイズ PF3/8"
- ブルドン管方式
- 主要部材質 真鍮製砲金
- ケース 合金製
- ブルドン管 アルミプラス

○ 周囲温度が10~50°Cで使用して下さい。

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

#### 主要部の名称

