

# EA729DM-6～-250・DN-6～-250 圧力計

## ■概要

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。とくに腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。

## ■仕様

○取付ネジ…PF3/8”

品番	圧力(Mpa)	直径
EA729DM-6	0～0.6	75mm
EA729DM-10	0～1.0	
EA729DM-16	0～1.6	
EA729DM-20	0～2.0	
EA729DM-30	0～3.0	
<del>EA729DM-50</del>	0～5.0	
EA729DM-100	0～10	
<del>EA729DM-250</del>	0～25	100mm
EA729DN-6	0～0.6	
<del>EA729DN-10</del>	0～1.0	
EA729DN-16	0～1.6	
EA729DN-20	0～2.0	
EA729DN-30	0～3.0	
EA729DN-50	0～5.0	
EA729DN-100	0～10	
<del>EA729DN-250</del>	0～25	

廃番

廃番

廃番

廃番

