

EA729GG-1~-100・GH-6~-100・GJ-6~-100

[グリセリン入り]圧力計

■概要

この圧力計は、ステンレス製ケースですので、腐食性雰囲気中でも綺麗な状態を保つことができ、ケース内部にグリセリン水溶液を充填し、激的な振動、脈動下でも、内部ギアの摩耗を軽減し、耐久性を高めています。

■特長

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また、一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。

■仕様

- 取付ネジ…GG-1~-100: PF1/4”
GH-6~-100、GJ-6~-100: PF3/8”
- 精度…±1.6%F.S
- ケース材質…ステンレス

■サイズ

品番	Dφ	D1φ	D3φ	a	b	d2	f	L	H	h
EA729GG-1~-100	63.5	80	72	13	39	4.5	14	12	100	60
EA729GH-6~-100	79.5	98	88	14	42	4.5	18	14	124	75
EA729GJ-6~-100	104	128	115	15.7	45.5	5.5	18	14	153.5	89.5



品番	圧力(Mpa)	直径
EA729GG-1	0~0.1	60mm
EA729GG-6	0~0.6	
EA729GG-10	0~1.0	
EA729GG-20	0~2.0	
EA729GG-30	0~3.0	
EA729GG-50	0~5.0	
EA729GG-100	0~10	75mm
EA729GH-6	0~0.6	
EA729GH-10	0~1.0	
EA729GH-20	0~2.0	
EA729GH-30	0~3.0	
EA729GH-50	0~5.0	
EA729GH-100	0~10	100mm
EA729GJ-6	0~0.6	
EA729GJ-10	0~1.0	
EA729GJ-20	0~2.0	
EA729GJ-30	0~3.0	
EA729GJ-50	0~5.0	
EA729GJ-100	0~10	

