

EA729SY-1
コンパクト差圧計

測定単位	レンジ	分解能
mmH ₂ O	0~1019.7	0.1
mmHg	0~75.00	0.01
psi	0~1.450	0.001
inH ₂ O	0~40.14	0.01
inHg	0~2.953	0.001
hPa	0~100.00	0.01
mbar	0~100.00	0.01
Pa	0~10000	1
fpm	—	1
m/s	—	0.1

※23°C±5°C、70%RH以下のとき

測定範囲	測定精度
0~0.30hPa	±0.03hPa
0.31~1.00hPa	±0.05hPa
上記以外	±(1.5%rdg+0.1hPa)
0~3.0mmH ₂ O	±0.3mmH ₂ O
3.1~10.2mmH ₂ O	±0.5mmH ₂ O
上記以外	±(1.02mmH ₂ O+1.5%rdg)