

硫化水素計 XS-2200



毒性ガス



定電位電解式センサ



(実物大)

特長

- 単4形電池1本で5000時間連続使用可能。^{※5}
- 作業者にわかりやすい大音量、4方向の警報ランプ、バイブレーション機能。
- 積算濃度表示機能・ピーク値メモリ機能・ピークホールド機能搭載。
- 厚さ22mm・重さ約75gの薄型・軽量。

※5 無警報時(ガス濃度表示が5ppm以下)、20℃の場合。

仕様

型 式	XS-2200 EA733B-2
検知対象ガス	硫化水素
検知原理	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式
検知範囲 (サービスレンジ)	0~30.0ppm (30.1~100ppm)
警報設定濃度 ^{*1} (標準設定値)	1 段目: 10.0ppm 2 段目: 15.0ppm
応答時間 ^{*2}	30秒以内
表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
付属機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
防爆構造	Exib IIBT3(本質安全防爆構造)
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電 源	単4形アルカリ乾電池 1本
連続使用時間 ^{*3}	約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が5ppm以下)、20℃の場合
外形寸法	W65×D22×H64mm(突起部除く)
質 量	約75g(電池含む)
標準付属品	単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
オプシオン	レザーケース、耐熱レザーケース、クリップ付ストラップ、ヘルメットクリップセット ^{*4} 、フィルタエレメント、簡易ガス点検セット(硫化水素ガス用)、点検用硫化水素ガス発生キット

※1 1ppm 警報設定対応可(但し15ppm以上はサービスレンジとなります)(要指定)

※2 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。

※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

※4 ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。