

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326



酸素濃度



毒性ガス



隔膜ガルバニ電池式センサ



定電位電解式センサ



特 長

●酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計です。

仕 様

型 式	XOS-326	EA733C-10
検知対象ガス	酸素	硫化水素
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式	
検 知 範 囲	0～25.0vol%	0～30.0ppm(サービレンシ50ppmまで)
分 解 能	0.1vol%	0.5ppm
指 示 精 度 ※1	±0.5vol% 以内	FS±5% 以内
警報設定濃度	1 段目: 19.5vol% 2 段目: 18.0vol%	1 段目: 10.0ppm 2 段目: 15.0ppm
警 報 方 式	1 段目: 長いブザー連続音、アラームランプ点滅 2 段目: 短いブザー連続音、アラームランプ点滅	
応 答 時 間 ※2	20 秒以内 (90%応答)	30 秒以内 (90%応答)
使用温度範囲	－10℃～40℃	
電 源	単3形アルカリ乾電池2本	
電池使用時間 ※3	連続 50 時間以上 (無警報時、20℃の場合)	
外 形 寸 法	本体: W66×H195×D29mm(突起部除く) センサ部: φ44×H75mm(突起部除く) センサ延長ケーブル: 5m	
質 量	約 450g(電池除く)	
標 準 付 属 品	レザークース、ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント2枚	
オ プ シ ョ ン	イヤホン (ケース付)	

※1 同一測定条件下による。

※2 周囲温度は 20±2℃の状態とする。

※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。