




ポケットブルガスモニター OX-03



特長

- ・繰り返し使用できる充電電池仕様を新たにラインナップ
- ・キズや汚れ、衝撃から本体を守るプロテクトカバーが標準付属
- ・作業時に邪魔にならない小型、軽量デザイン
- ・危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造

用途

- ・作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に
- ・タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止
- ・地下工事現場での酸欠防止

仕様

製品カテゴリ	ポータブル式
タイプ	単成分ガス検知器
検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式
検知範囲	0~40.0vol%
ガス警報設定値	L警報：19.5vol% LL警報：18.0vol% OVER：40.0vol%
検知方式	拡散式
警報の種類	ガス警報/故障警報
警報の動作	ランプ点滅/ブザー強弱鳴動/ガス濃度値フリッカ
防爆性	本質安全防爆構造
保護等級	IP67等級
各種認証	TIIS ATEX IECEx CE
電源	単4形アルカリ乾電池×2本または 単4型充電電池×2本
連続使用時間	【乾電池仕様】約3000時間 【充電電池仕様】約2400時間 (25℃、無警報、無照明時)
外形寸法・質量	約54(W)×67(H)×24(D)mm(突起部は除く) 約80g
使用温湿度範囲	-20~+50℃ 0~95%RH(結露無きこと)