

コスモグラフ

酸素濃度計 XP-3180



酸素濃度



隔膜ガルバニ電池式センサ



特 長

- デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせ。
- 測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
- サンプリングのしにくい場所や容器内等の酸素濃度測定に便利です。
- 小型・軽量で重さはわずか 450g です。
- 片手で測定でき使いやすさは抜群です。

仕 様

型 式	XP-3180 EA733D-1
対 象 ガ ス	酸素
採 取 方 式	自動吸引式
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式
測 定 範 囲	0～25.0vol%
指 示 精 度	※1 ±0.3vol%
警 報 設 定 値	18.0vol%
表 示 方 式	液晶デジタル（バックライトつき） デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示
警 報 方 式	ガス警報時：ブザー、赤色ランプ点滅 故障警報時：ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
防 爆 構 造	Exib IIBT3（本質安全防爆構造）
使用温度範囲	－10～40℃
電 源	単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間	※2 アルカリ乾電池使用時：約 100 時間 （無警報時、20℃、バックライト OFF 時）
外 形 寸 法	W82×H162×D36mm
質 量	約 450g（電池除く）
標準付属品	レザーケース、単3形アルカリ乾電池 4 本、ガス導入管（1m）、 ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム
オ プ シ ョ ン	ガス導入管、ミキサ、ログデータ収集セット（CD-ROM ソフトウェア＋ USB ケーブル）、AC アダプタ ※3

※1 同一測定条件による。

※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

※3 AC アダプタ使用時は防爆構造適用外です。

日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T606(指定要)

日本舶用品検定協会(HK)検定合格品(指定要)

CE (指定要)