

【EA735LB-1】デジタル角度計付レベル 取扱説明書

Ver.1.0

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意

- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造はしないでください。
- ・測定できる範囲が決まっています。範囲内で測定を行ってください。
- ・導通部への接触は避けてください。
- ・落下などによる強い衝撃を与えないでください。
- ・防塵・防水構造ではないため、水や埃が入る場所での使用、保管はしないでください。
- ・長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
- ・直射日光が当たる場所での作業は避けてください。
- ・温度が変わると気泡の大きさが変わる場合があります。
- ・可動部に手や指を挟まないようにしてください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で拭き取ってください。
シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

◆仕様

- ・測定角度…0～355°
- ・サイズ…600(1130)(L) × 35(D) × 50(H)mm
- ・重量…1260g
- ・使用温度範囲…0～40℃
- ・分解能…0.10°
- ・傾斜測定精度…±0.1°
- ・レベル精度…±1.0mm/m
- ・電源…単3電池 × 4本(付属)
- ・オートオフ機能付
- ・バックライト付
- ・収納袋付

◆各部名称

本体



- ① 垂直気泡管
- ② 水平気泡管
- ③ モニター
- ④ 電池ボックス
- ⑤ シャンク
- ⑥ 収納袋

モニター



- ① 電池残量表示
- ② 角度正負表示
- ③ HOLD機能表示
- ④ 角度表示
- ⑤ HOLDボタン
- ⑥ ON/OFFボタン

◆使用方法

絶対角度の測定

- ①シャックを閉じ、ONボタンを押して電源を入れます。
- ②測定する場所に本器を設置し、シャックを開くことでモニターに角度が表示されます。

相対角度の測定

- ①電源がOFFの状態でシャックを任意の角度に設定し、電源をONにします。
- ②シャックを正の方向に移動させるとプラスの測定値、負の方向に移動させるとマイナスの測定値がモニターに表示されます。

測定値の保存方法

- ①モニターに測定値が出ている状態でHOLDボタンを押すと、モニターにHOLDの文字が表示され、測定値が点滅しながら表示され続けます。
- ②測定値がHOLDされた状態で一度ONボタンを押すとHOLDが解除されます。

バックライト

電源をONにした状態でHOLDボタンを5秒程度長押しすると、バックライトのON/OFF切替ができます。

オートオフ機能

3分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。

電池の交換方法

電池残量表示マークが点滅した場合、電池を交換してください。

電池ボックス横の溝にマイナスドライバー等を差し込んで電池ボックスを開きます。
極性に注意して単三電池を4本挿入してください。(下図)

