

EA739CB-18 コンパス

高性能スペックと耐久性のレンザティックコンパスです。
本格アウトドアの方に愛用していただけるアイテムです。

■仕様

- 表示径…φ 45mm
- 目盛板…オイル制動式
- 精度…±2° 以内
- 温度範囲…-20～50°C
- 最小度数表示…5° DIV
- 最小ミル表示…40ミルDIV
- 夜光線・NSEW文字・蓄光
- ボディ…金属
- サイズ…80×50×25mm
- 重量…85g

