

CLOSE

OPEN

インチ  
スケール

照準線

レンジファインダー(ミル)

レンズ

ガラスリング

水準器

センチメートル  
スケール

磁北

三脚ネジ穴

磁針部表示

レンズから見える指標

全周に10度刻みで方位表記があります。

換算表

角度 (°)	角度 (ミル)	勾配 %	縦横比
0-360°	0-6400		
I	II	III	IV

勾配 18%

例) 10°      178      18      1/6

