

EA742CA-3A 温度・湿度計



オフィスにも、お部屋にも。
いつでもどこでも、
温度と湿度が一目でわかります。

- バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示でインテリアにもなる温湿度計です。
- 常時、最高最低温湿度を表示します。
- スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
- 測定範囲…温度：-10～50°C、湿度：20～95%RH
- バーグラフ表示…温度：0～50°C目盛り、湿度：0～100%RH目盛り
- 測定精度…温度：±1°C(10～40°C)、±2°C(その他の範囲)
湿度：±5%RH(15～35°C、40～70%RH)、±7%RH(その他の範囲)
- 電源…単4電池×1本
- 電池寿命…約1年(室温20°C、湿度50%RH雰囲気において)
- サイズ…150(W)×17(D)×85(H)mm(スタンドを閉じたとき)
- 重量…約135g(電池含む)