

デジタル温度・湿度計  
EA742EA-3



◆仕様

	温度	湿度
計測範囲	-10~50°C	5~95%RH
分解能	0.1°C	0.1%RH
精度	±0.5°C	±2.5%RH(5~95%RH)
単位	°C/°F	%RH、WB(湿球温度)、td(露点)

- 動作温度…-10~50°C
- 電源…単4電池2本  
(モニター電池付属)
- サイズ…46×25×119(H)mm
- 重量(電池除く)…47g
- 電池寿命…200時間  
(バックライトオフ時)
- 付属品…出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池

◆特徴

- 長期安定性に優れたテストの静電容量式センサを搭載
- 精度2.5%RHでの出荷検査書付
- 露点&湿球温度演算機能付
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
- ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。