

外部センサー付温湿度計シリーズ



温度 | 湿度 | 時刻

AD-5680

¥4,200(税抜)

- 温度、湿度と時刻を同時に表示
- 内部温度と外部温度を切替表示
- 最高/最低温度と湿度を自動メモリー
- 外部温度センサーケーブル長3m
- 不快指数に基づいて、快適度を表示(目安)

成績書
発行可能



(デュアルチャンネル)

温度 | 湿度

AD-5648A

¥5,600(税抜)

- 内・外センサーで2カ所の温度と湿度を同時に表示
- 内部と外部温湿度の比較測定が可能
- 最高/最低温度と湿度を自動メモリー
- 外部温湿度センサーケーブル長3m、取り外し可能

成績書
発行可能



温度 | 湿度 | 時刻

AD-5682

¥3,800(税抜)

- 温度、湿度と時刻を同時に表示
- 内部温度と外部温度を切替表示
- 最高/最低温度と湿度を自動メモリー
- 外部温度センサーケーブル長3m、取り外し可能

成績書
発行可能



		AD-5680	AD-5648A	AD-5682
温度測定範囲	内部センサー	-10.0°C~+50.0°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C
	外部センサー	-50°C~+70°C		-40°C~+70°C
湿度測定範囲	内部センサー	20~100%RH	15~95%RH	15~95%RH
	外部センサー			
最小表示		0.1°C/0.1%RH		0.1°C/1%RH
温度測定精度	内部センサー	±1°C	±1°C(0~40°C)	±1°C
	外部センサー	±1.2°C(0~+50.0°C)、±2.5°C(他の測定範囲)	±1°C(0~40°C)	±1°C(0~50°C)
湿度測定精度		±5%RH(25.0~69.9%RH)、±10%RH(70.0~90.0%RH)	±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)	
外部センサーケーブル長		約3m(取り外し不可)	約3m(取り外し可能)	
電源/電池寿命		単4形乾電池×2個/約1年(アルカリ電池使用時)	単4形乾電池×1個/約1年(アルカリ電池使用時)	
寸法		100(W)×120(H)×25(D)mm	101(W)×108(H)×24(D)mm	
質量		約180g(電池含む)	約170g(電池含む)	約150g(電池含む)
付属品		電池(モニター用)、取扱説明書	外部センサーケーブル、電池1個(モニター用)、取扱説明書	

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)