

9.2.1. testo 905i

項目	説明
測定範囲	-50 ~+150 °C
精度(± 1 digit)	± 1 °C
分解能	0.1 °C
測定間隔	毎秒 1 回

項目	説明
測定単位	°C
保管温度	-20 °C~+60 °C
動作温度	-20 °C~ +50 °C
バッテリーの種類	単 4 乾電池×3
バッテリー寿命	150 時間
外形寸法	222 mm × 30 mm × 24 mm シャフト長 100 mm シャフト径 4 mm
EU 指令	2014/30/EU