

9.2.8. testo 115i

項目	説明
測定範囲	-40 ~ +150 °C
精度 ± 1 digit	± 1.3 °C (-20 ~ +85 °C) (85°C以上は規定なし)
分解能	0.1 °C
測定間隔	毎秒 1 回
測定単位	°C
保管温度	-20 °C ~ +60 °C
動作温度	-20 °C ~ +50 °C
バッテリーの種類	単 4 乾電池 × 3
バッテリー寿命	150 時間
外形寸法	183 mm × 90 mm × 30 mm パイプは φ 6~35mm に対応
EU 指令	2014/30/EU