

デジタル温湿度計

薄暗い室内でも見やすい**バックライト機能付きモデル**

CTH-235



快適表示マーク付き

	湿度注意 湿度 70%RH 以上		快適 温度 +20~+26℃ 湿度 50~70%RH		乾燥注意 湿度 50%RH 以下		温度 +20~+26℃以外 湿度 50~70%RH
--	----------------------------	--	---	--	----------------------------	--	------------------------------

一般仕様

	温度	湿度	時計機能	12/24 時間表示
測定範囲	-10 ~ +50℃	10 ~ 90 %RH	電源	単 4 形乾電池 (1.5V) × 1 本
分解能	0.1℃	1 %RH	電池寿命	約 1 年
測定精度	± 1℃ (0 ~ +40℃) ± 2℃ (上記以外)	± 5%RH (25℃、40~80 %RH) ± 8 %RH (上記以外)	寸法	約 W 80 × H 70 × D 21 mm
表示更新頻度	1 回 / 10 秒		重量	約 70 g (電池を含む)
使用温湿度	-10 ~ +50℃、10~90 %RH (但し、結露のないこと)		付属品	単 4 形乾電池 (1 本)、取扱説明書
保存温湿度	-10 ~ +50℃、10~90 %RH (但し、結露のないこと、電池含まず)		商品 JAN	4983621300291

置きかた3通り **NIS マグネット設置** 卓上スタンド 壁掛け設置

製品に関する
詳しい情報はコチラ



EA742GA-2A

バックライト機能を省いてお求めやすさを重視したモデル

CTH-230



製品情報は
コチラ

快適表示マーク付き

	湿度注意 湿度 70%RH 以上		快適 温度 +20~+26℃ 湿度 50~70%RH		乾燥注意 湿度 50%RH 以下		温度 +20~+26℃以外 湿度 50~70%RH
--	----------------------------	--	---	--	----------------------------	--	------------------------------

一般仕様

	温度	湿度	時計機能	12/24 時間表示
測定範囲	-10 ~ +50℃	10 ~ 90 %RH	電源	単 4 形乾電池 (1.5V) × 1 本
分解能	0.1℃	1 %RH	電池寿命	約 1 年
測定精度	± 1℃ (0 ~ +40℃) ± 2℃ (上記以外)	± 5%RH (25℃、40~80 %RH) ± 8 %RH (上記以外)	寸法	約 W 80 × H 70 × D 21 mm
表示更新頻度	1 回 / 10 秒		重量	約 64 g (電池を含む)
使用温湿度	-10 ~ +50℃、10~90 %RH (但し、結露のないこと)		付属品	単 4 形乾電池 (1 本)、取扱説明書
保存温湿度	-10 ~ +50℃、10~90 %RH (但し、結露のないこと、電池含まず)		商品 JAN	4983621300284

置きかた3通り **NIS マグネット設置** 卓上スタンド 壁掛け設置

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL : 03-3255-1117 (代表) FAX : 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F

TEL : 06-6262-9950 (代表) FAX : 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。・本機に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い場合があります。・本リーフレットの記載内容は2019年6月現在のものです。

©2019 CUSTOM Corporation Printed in Japan 190601

< リーフレット管理用 >



4 983621 960426