

2ch 温度ロガー SK-L751 用オプションセンサ

温度

トレーサビリティ
校正

JCSS
校正

温度タイプ(サーミスタ) ※印は注文製作品です



一体センサ
No.8810-01 SK-L751-1



分離センサ
No.8810-02 SK-L751-2

スリーブセンサ

No.8810-21 SK-L751-21

※No.8810-22 SK-L751-22

※No.8810-23 SK-L751-23

※No.8810-24 SK-L751-24

グリップセンサ

※No.8810-25 SK-L751-25

●センサ仕様

		2ch 温度ロガー SK-L751 用							
		一体センサ	分離センサ	スリーブセンサ	スリーブセンサ (シリコンケーブル) ※注文製作品	スリーブセンサ (シリコンケーブル) ※注文製作品	スリーブセンサ (シリコンケーブル) ※注文製作品	グリップセンサ (シリコンケーブル) ※注文製作品	
型式		SK-L751-1	SK-L751-2	SK-L751-21	SK-L751-22	SK-L751-23	SK-L751-24	SK-L751-25	
製品番号		No.8810-01	No.8810-02	No.8810-21	No.8810-22	No.8810-23	No.8810-24	No.8810-25	
測定範囲		-10.0 ~ 60.0°C	-40.0 ~ 80.0°C	-40.0 ~ 80.0°C	-40.0 ~ 105.0°C	-40.0 ~ 200.0°C	-40.0 ~ 200.0°C	-40.0 ~ 200.0°C	
測定精度	-40.0 ~ -10.0°C	測定範囲外	±0.5°C	±0.6°C	±0.6°C	±0.6°C	±1.0°C	±1.0°C	
	-9.9 ~ 60.0°C	±0.5°C ※1							±1.5°C
	60.1 ~ 80.0°C	測定範囲外	測定範囲外	±0.8°C	±0.8°C	±0.8°C	±0.8°C		
	80.1 ~ 105.0°C			測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	
	105.1 ~ 200.0°C	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	測定範囲外	
温度センサ		サーミスタ			サーミスタ				
防塵・防水性		—	JIS C 0920 IP65 準拠 ※指示計接続時	JIS C 0920 IPX7 準拠 ※指示計接続時 (ただし指示計は JIS C 0920 IP65 準拠)					
材質	センサ部	PC 樹脂	SUS304	SUS304					
	握り手部	—	—	SUS303					
	コネクタ部	PVC 樹脂							
	コード	—	PVC 樹脂	PVC 樹脂	シリコン				
寸法	センサ部	約φ11×(H)60mm	約φ3.3×L13mm	約φ3×L220mm (先トガリ)			約φ3×L420mm (先丸)	約φ3×L150mm (先トガリ)	
	握り手部	—		約φ7×L55mm				約φ15×L135mm	
	コネクタ部	約φ9×L30mm	約φ12×L40mm						
	コード	—	約 1.6m	約 3m			約 2m		
質量		約 9g	約 23g	約 45g	約 90g		約 95g	約 95g	
付属品		取扱説明書 1 部							

※1 SK-L751-1 は -10.0 ~ 60.0°C の測定精度