



### 投込センサ

No.8810-31 SK-L751-31 EA742GB-77

※No.8810-32 SK-L751-32

### ●センサ仕様 (投込センサ)

		2ch 温度ロガー SK-L751 用	
		投込センサ	投込センサ (シリコンケーブル) ※注文製作品
型 式		SK-L751-31	SK-L751-32
製品番号		No.8810-31	No.8810-32
測定範囲		-40.0 ~ 80.0℃	-40.0 ~ 105.0℃
測定精度	-40.0 ~ -10.0℃	±1.5℃	
	-9.9 ~ 80.0℃	±0.6℃	
	80.1 ~ 105.0℃	測定範囲外	±0.8℃
温度センサ		サーミスタ	
防塵・防水性		JIS C 0920 IPX7 準拠 ※指示計接続時(ただし指示計は JIS C 0920 IP65 準拠)	
材 質	センサ部	SUS303	
	コネクタ部	PVC 樹脂	
	コード	PVC 樹脂	シリコン
寸 法	センサ部	約φ17×L90mm	
	コネクタ部	約φ12×L40mm	
	コード	約5m	
質 量		約175g	約240g
付 属 品		取扱説明書 1部	