

# 仕様 EA742GC-51

## コネクトCO2センサ

型式	SEN2-JP
電源	USB Type-C ※400mAhバッテリー内蔵
動作環境	温度：-10℃～40℃ 湿度：10%～90%
CO2濃度測定範囲	360ppm～5000ppm 《LEDランプ表示》 ・緑点灯：360ppm～999ppm ・黄点灯：1000ppm～1499ppm ・赤点灯：1500ppm～1999ppm ・赤点滅：2000ppm～5000ppm
外部通信	Bluetooth®5.0(4.2互換性)
通信認証	  217-204134
主な外形素材	ポリカーボネート
外形寸法	W45×H102×D43mm

## コネクトセルラー

型式	CON2-JP
電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	Max0.2A
動作環境	温度：-10℃～40℃ 湿度：10%～90%
外部通信	LTE Cat.M1
内部通信	Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) Bluetooth®version4.2
通信認証	  D204144217  217-204144
主な外形素材	難燃性 ABS
外形寸法	W41×H72×D23mm ※差込部除く