

温湿度ロガー

testo 174H

ミニ温湿度ロガー(2CH)



型番:0572 6560
EA742GC-5

testo 174Hは、温湿度センサ内蔵の2ch温湿度ロガーです。小型で温度・湿度の測定ができるので、倉庫、ビニールハウスなどの温湿度管理に適しています。

- ・最大・最小値表示
- ・バッテリー残量表示(残り記録可能日数)
- ・上下限設定値表示
- ・状態表示(Rec, End, Wait)
- ・2年保証
- ・壁掛けブラケット、バッテリー付属
- ・USBインターフェイスアダプタ(別売)でPCに接続(P.8をご参照ください)



専用USBインター
フェイスアダプタ付

testo 174H セット
型番:0572 0566
EA742GC-6

製品仕様

チャネル数	2ch
温度センサ	サーミスタ
測定範囲	-20～+70℃
精度±1digit	±0.5℃
分解能	0.1℃
湿度センサ	静電容量式
測定範囲	0～100%rh(結露なきこと)
精度(25℃)	±(3%rh+0.03%/K)
±1digit	(2～98%)*
分解能	0.1%rh

メモリ	16,000データ
記録間隔	1分～24時間
バッテリー寿命	1年(15分間隔、+25℃)
保護等級	IP20
動作温度	-20～+70℃
保管温度	-40～+70℃
外形寸法	60×38×18.5mm
質量	35g
バッテリーの種類	CR2032×2

*長時間(12時間以上)、高湿度環境(30℃以下では80%rh以上、30℃以上では60%rh以上)で使用することは、おすすめしていません。