

空調・室内環境測定に便利な多機能（温度・湿度・湿球温度）

デジタル温湿度計 SK-140TRH

（センサプローブ付）

No. 8134-00

価格 ¥29,200（税込み ¥32,120）

◆特長

- 持ち運びに便利なハンディタイプです。
- 液晶バックライト付で、暗い場所での測定にも便利です。
- オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。
- センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。
- 指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です。



◆仕様

測定範囲

温度：0～50℃

湿度：10%rh～95%rh

測定精度：温度±0.6℃、湿度±3%rh（at:10～40℃）

電池：単4アルカリ乾電池（LR-03）4個

寸法・質量：指示計（W）68×（H）168×（D）31mm

プローブφ14（先端部）×（L）220mm（コード長510mm）

指示計 約190g（乾電池含む）、プローブ約83g（コード含む）

付属品：単4アルカリ乾電池（LR-03）4個、取扱説明書1冊、
収納ケース1個

◆用途

温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、
研究開発等の温湿度管理にご活用ください。



※ケース仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。