


EA742MK-55


製品コード	70600
製品名	温湿度計 F-3 L II 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
包装形態	スリーブパック
JANコード	4960910706002

特長

- 雨が当たる外作業でも使えます。
- 開口部が広く反応が早いです。
- 温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。●熱中症注意は5段階で表示されます。
- 壁掛けできるフック穴付です。

仕様

- 精度 温度：-20～40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度：35～75%まで±7%、それ以外±10%
- 測定範囲 温度：-20～50℃ 湿度：10～90%
- 1目盛 温度：2℃ 湿度：5%
- 防水性能（防水性能は内部機能を保護するものであり、濡れた状態では正確に測定できません。）保護等級 IPX3相当（垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。）
- 材質 本体：ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー：AS樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ 防水布：ナイロン、ポリウレタン
- 本体サイズ φ156×38mm
- 製品質量 160g