

## EA742T 電子式温湿度記録計



温度センサはバイメタル、湿度センサには毛髪を採用。  
1、7、32日の切替えが可能で、記録紙は、綴じ穴付の  
クリーンペーパーを採用しています。

測定範囲 : 温度-15~40°C、湿度0~100%  
精度 : 温度±1°C(10~30°C、その他は±2°C)  
: 湿度±3%(15~25°C、その他は±3%)  
時計 : クォーツ式・1、7、32日切替え  
記録紙 : 7日用(クリーンペーパー)55枚付(バインダー付属)  
寸法・重量 : (W)336×(H)295×(D)148mm、約3.1kg  
電源 : 単2電池×2本(付属)  
付属品 : 記録紙(7日用:55枚入り) **EA742T-2**  
ペン(紫2本) **EA742S-11**

オプション 記録紙(1日用:400枚入り) : **EA742T-1**  
記録紙(32日用:55枚入り) : **EA742T-3**  
ペン(赤色) : **EA742S-12**