

EA743CB-1, -2, -3, -5 アネモメーター ※全て取扱い中止になりました。



- 快適な環境空間の実現と維持に  
…オフィスビルから学校、博物館など
- 人に優しい環境を  
…労働安全・衛生法に基づく局所排気系の  
風速測定義務に
- 省エネ、CO<sub>2</sub>削減のために
- ISO規格、品質管理維持の必需品
- クリーンルームやハウス園芸などの  
空調管理に
- シックハウス対策換気測定に

EA743CB-5(アナログ出力ケーブル)⇒※取扱い中止

仕様 \ 品番		EA743CB-1	EA743CB-2	EA743CB-3
被測定流体		正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)		
仕様		一般風速用	微風速用	微風速、一般風速用
風速	測定範囲	0.1~20.0m/s	0.05~2.00m/s	0.05~1.99、2.0~20.0m/s
		1レンジ		2レンジ 自動切換え
	精度	±(5%+0.10)m/s		±(5%+0.05)m/s
風温補償		10~80°C		
応答速度		1秒/90% (1m/s以上)		
本体使用環境		+5~+40°C		
アナログ出力		0~2V : 0~20.0m/s	0~2V : 0~2.00m/s	0~2V : 0~20.0m/s
電源		交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)		
連続使用時間		約7時間		
充電時間		約4時間		
サイズ/重量		80(W)×145(H)×34(D)mm/300g		
センサ		φ8mm × 150mm ケーブル1.5m		
付属品		本体、センサ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース		

プローブ

