

EA743DB
(アネモメーター)

- ハンディタイプ
 - 風速・温度同時表示
 - プローブ伸縮
 - メモリー・リコール機能付
 - HOLD機能
 - ケース付(275×200×65mm)
 - センサーコード長…180cm
- (仕様)

- ・風速 0.2~20.0m/s
0.5~72.0km/h
40~3490ft/min
0.5~44.7mile/h
0.4~38.8ノット
- ・精度 ±(5%read+0.1digit)
- ・温度(°C/F) 0.0~50.0°C/32.0~122F
- ・精度 ±0.8°C/±1.5F

- ・本体サイズ 78×38×185(H)mm
- ・重量 335g
- ・プローブ伸縮範囲 280~940mm
- ・プローブ先端径 φ11mm
- ・プローブ重量 110g
- ・プローブハンドル径 φ12mm
- ・電源 単4電池×6本(新品)
- ・電池寿命 8時間



