

EA750D インспекションミラー

◆仕 様

軸長	ミラー径	ミラー角	本体材質	全長
5φ×135mm	16φ、25φ	45°	アルミ合金	265mm

※電球の寿命…約10時間

◆特 長

- ・ 16φ、25φの取り外し可能なガラスミラー。
- ・ ミラー部を外せば、5φ以上の穴に差し込んでライトとして使用できます。
- ・ このスコープは従来の電球に比べ、明るく、長持ちするハロゲン電球を使用します。
2.5Vハロゲン電球。
- ・ 分解しなくても、見にくいコーナーや角度を破損することなく検視できます。
- ・ 40年の医療器具の設計、生産に基づき、幅広い必要性を満たす、工業用の使用に使用範囲を広げました。

◆用 途

- ・ 空洞、モーター、シャシーのパーツ、接続装置、骨組やパイプの継ぎ目、燃焼室、排気装置、暖房装置などの検査しにくい場所を検査できます。

