

ハンディスコープ(ワイヤレスディスプレイ)



(アメリカ)



品番	名称
EA750FT	セット一式
EA750FT-2	延長ケーブル(2m)
EA750FT-5	延長ケーブル(5m)
EA750FT-45	45°ミラー
EA758YA-3A	単3電池(4本)

- 3.5インチTFT液晶モニター(解像度:960×240)
- 光源…LED球
- ディスプレイ裏にマグネット付
- 電源…カメラ:単3電池×4本(付属)、
モニター:AC電源(内蔵バッテリー)
- カメラヘッド径…5.5mm
- フレキシブルチューブ長…1m

- 記録媒体…microSDカード32GBまで対応
(SD2GB付属)
- 防塵・防水…IP67(チューブ、レンズ部)
- マグネット付マウント
- 付属品…USBケーブル、ACアダプター、ビデオケーブル、ソフトウェアCD、
microSDカード、マグネットホルダー、フレキシブルチューブ
($\phi 5.5\text{mm} \times 1\text{m}$)、ハードケース、バッテリーチャージャー、充電池



いつでもどこでもリアルタイムで撮影、保存!



先端LED球はダイヤルで明るさ調整可能!



モニターがワイヤレスの為、見やすい位置に設置可能!



肉眼では確認しにくい閉所や狭小部でも観察が可能!

