

| | | | |
|-------|----------|---------|-------|
| カメラ径 | 8φ | モニターサイズ | 5インチ |
| ケーブル長 | 1m/2m/3m | 光源 | 8灯+1灯 |

先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した
8mm 工業用内視鏡

側視カメラ付先端可動内視鏡 1m/2m/3m

◆1m 型番: SKDYSNS1M
¥59,800 (税込)

◆2m 型番: SKDYSNS2M
¥69,800 (税込)

◆3m 型番: SKDYSNS3M
¥79,800 (税込)



手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることが出来るサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

それぞれに調光可能なLEDライトを搭載。内蔵バッテリー仕様、カメラケーブルは1m、2m、3mをラインナップ。1920×1080の写真、1080×720の動画を撮影することができます。

LEDライト1灯
3段階調光可能

LEDライト8灯
3段階調光可能

カメラ径 **8mm**
防水性能 **IP67**



側視カメラ付先端可動内視鏡は2つのカメラを搭載したファイバースコープです。メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。カメラは手元の操作で左右に約210度湾曲させることが可能。メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

静止画を撮影する場合は最大2M (1920×1080)、動画を撮影する場合は720P (1080×720) で撮影・保存することができます。側視カメラ付先端可動内視鏡は5インチの大型ディスプレイを採用しています。



側視カメラ付先端可動内視鏡 製品仕様

| | | | |
|----------|------------------------------------|---------|---|
| サイズ | 幅 140×奥行 65×高さ 270(mm) | 光源 | メインカメラ: LED8灯 3段階調光 サブカメラ: LED1灯 3段階調光 |
| 重量 | 約500g | 視野角 | 78度 |
| カメラ先端径 | 8mm | 湾曲角 | 約210度 |
| カメラケーブル長 | 1m/2m/3m | ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ |
| 電源 | 内蔵バッテリー | 画像サイズ | 静止画: 1920×1080/1280×720/640×480 動画: 1280×720/640×480 20fps |
| バッテリー充電 | USB (5V 1.0A以上) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| バッテリー | リチウムバッテリー 3.7V 2,000mAh | 防水性能 | IP67 (カメラケーブル部のみ) |
| 充電時間 | 約2.5時間 | 動作温度 | 本体: -10~40℃ カメラ/ケーブル動作温度: -10~60℃ |
| 稼働時間 | 約3時間 | 保証期間 | 購入日より12ヶ月 |
| 焦点距離 | メインカメラ: 20~100mm サブカメラ: 20~50mm | | |



| | | | |
|-------|-------------|---------|-------|
| カメラ径 | 9.2φ | モニターサイズ | 5インチ |
| ケーブル長 | 1m/2m/3m/5m | 光源 | 8灯+1灯 |

360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡

2カメラ 360度回転式内視鏡 1m/2m/3m/5m

360°回転

2種類のアタッチメント付

- ◆1m 型番：SMWYSNS1M
¥49,800 (税込)
- ◆2m 型番：SMWYSNS2M
¥52,800 (税込)
- ◆3m 型番：SMWYSNS3M
¥59,800 (税込)
- ◆5m 型番：SMWYSNS5M
¥64,800 (税込)



磁石 フック

手元の操作で360度回転するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラと2つのカメラを搭載した工業用内視鏡です。

それぞれに調光可能なLEDライトを搭載。内蔵バッテリー仕様、カメラケーブルは1m、2m、3m、5mをラインナップ。1920×1080の写真、1080×720の動画を撮影することができます。

LEDライト1灯
3段階調光可能

LEDライト8灯
3段階調光可能



カメラ径 **9.2mm**
防水性能 **IP67**
動作温度 **-10 ~ 40°C**
カメラ動作温度 **-10 ~ 60°C**

2種類のアタッチメント・保護リング付き



保護リング

磁石

フック

メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。カメラは手元の操作で360度回転させることが可能。メインとサブカメラを切り替えと360度回転を合わせる事により、観察したい場所を自由自在にみることができます。

磁石アタッチメントとフックアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属しているので、配管内の物を取り出すこともできます。

側視カメラ付先端可動内視鏡 製品仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------------|---------|---|
| サイズ | 幅 140×奥行 65×高さ 270(mm) | 光源 | メインカメラ：LED8灯 3段階調光 サブカメラ：LED1灯 3段階調光 |
| 重量 | 約 310g | 視野角 | 78度 |
| カメラ先端径 | 9.2mm | ケーブル回転角 | 360度 |
| カメラケーブル長 | 1m/2m/3m/5m 形状記憶型 | ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ |
| 電源 | 内蔵バッテリー | 画像サイズ | 静止画：1920×1080/1280×720/640×480 動画：1280×720/640×480 20fps |
| バッテリー充電 | USB (5V 1.0A以上) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| バッテリー | リチウムバッテリー 3.7V 2,000mAh | 防水性能 | IP67 (カメラケーブル部のみ) |
| 充電時間 | 約 2.5時間 | 動作温度 | 本体：-10 ~ 40°C カメラ/ケーブル動作温度：-10 ~ 60°C |
| 稼働時間 | 約 3時間 | 保証期間 | 購入日より 12ヶ月 |
| 焦点距離 | メインカメラ：20 ~ 100mm サブカメラ：20 ~ 80mm | | |

サンコー株式会社

〒101-0021
東京都千代田区外神田1-8-13NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322
email: order@thanko.jp
http://www.thanko.co.jp