

目の届かない場所まで、目が届く！ 画像・動画を保存・転送対応モデルと基本モデル同時発売！

NEW! ボッシュ バッテリースコープ【10.8Vバッテリー対応】

GIC 120C型 (キャリングバッグ付) (EA750FW-2)

NEW! ボッシュ スコープ【単3アルカリ電池専用】

GIC 120型 (EA750FW-1)

For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life



プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

powered by
Li-Ion
technology

<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

GIC 120C型



GIC 120C型



データ転送が可能



GIC 120型

見やすい! わかりやすい! 基本モデル!

作業前の確認と記録の提出が可能に! ハイグレードモデル!

高輝度LED ライト
従来比2倍の明るさ。
0%,25%,50%,100%の4段階に
明るさ調整が可能です。
(GIC 120、GIC 120C型 共通仕様)

カメラケーブル(防水仕様)
全長:1.2m、最小曲げ半径:25mm
先端のカメラヘッドは8.5mm径で
狭い場所でも入ります。
(GIC 120、GIC 120C型 共通仕様)

2.7インチ大型カラー液晶ディスプレイ
明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240 ピクセル。
(GIC 120型)

コンパスビュー
実際の垂直方向の'上'がどの
方向か、画像内に表示されます。
(GIC 120型)

GIC 120型

Micro SD カード対応
画像・動画の撮影保存が可能。
また、micro USBケーブルで
パソコン等に転送することもできます。
(GIC 120C型)

3.5インチ大型カラー液晶ディスプレイ
明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240 ピクセル。
(GIC 120C型)

"Up is Up"™ 機能
実際の垂直方向の'上'が画像内
でも'上'として表示されます。
(GIC 120C型)

デュアルパワー対応
単3アルカリ乾電池4本もしくは
別売のポッシュ純正プロ用
10.8Vリチウムイオンバッテリー
が使用可能です。
(GIC 120C型)

powered by
Li-Ion
technology
**プロフェッショナル
10.8Vシリーズ**
GIC 120C型
《画像はバッテリー使用時》
《バッテリー、充電器別売》

GIC 120型 (EA750FW-1)



仕様	GIC 120型
ディスプレイ	2.7インチTFTカラー液晶
ディスプレイ解像度	320×240
カメラケーブル最小曲げ半径	25mm
カメラヘッド直径	8.5mm
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保管温度範囲	-20℃~+60℃
連続作業時間	約5時間※
電源	単3アルカリ乾電池×4本
質量	0.5kg
サイズ	(H) 197×(W) 85×(D) 49mm

※ライト照度50%時。

GIC 120、GIC 120C型 共通仕様

ズーム機能
1.0X、1.5X、2.0Xの3段階で
拡大表示が可能です。

クイックコネクター
カメラケーブルをカンタンに
素早く脱着することができます。



先端ツール(8.5mmカメラケーブル用)
カメラヘッドに取り付けて多彩な
作業が可能となります。



GIC 120C型 (EA750FW-2)



仕様	GIC 120C型
ディスプレイ	3.5インチTFTカラー液晶
ディスプレイ解像度	320×240
カメラケーブル最小曲げ半径	25mm
カメラヘッド直径	8.5mm
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保管温度範囲	-20℃~+60℃
電源	単3アルカリ乾電池×4本 (乾電池使用時) 連続作業時間: 約2時間※
電源	DC10.8V(充電式専用バッテリー) (2.0Ahバッテリー使用時) 連続作業時間: 約6時間※
質量	0.6kg
充電時間	約23分(空→70%ターボ充電) (2.0Ahバッテリー使用時) 約45分(空→フル充電)
サイズ	(H) 217×(W) 90×(D) 49mm

※ライト照度100%時。

標準付属アクセサリー (GIC 120、GIC 120C型) ※GIC 120型は適用外含む

品名(備考)	注文番号	標準付属品	
		GIC 120型	GIC 120C型
カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m)	1 600 A00 9B9	●	●
先端ツールセット 8.5mm用(フック、マグネット、ミラー)	—	●	●
電池パック(GIC 120C型:アルカリ乾電池収納用)	1 608 M00 C1B	適用外	●
アルカリ乾電池(単3×4本:動作確認用)	市販品	●	●
マイクロUSBケーブル	市販品	適用外	●
マイクロSDカード(4GB)	市販品	適用外	●
キャリングバッグ	2 609 170 250	《別売》	●

別売アクセサリー (GIC 120、GIC 120C型)

品名(備考)	注文番号	別売品	
		GIC 120型	GIC 120C型
カメラケーブル 8.5mm(全長3m)	1 600 A00 9BA	取付可能	取付可能
カメラケーブル 3.8mm(全長1.2m)	1 600 A00 9BC	取付可能	取付可能
10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)	A 1020 LIB	適用外	使用可能
充電器 10.8Vターボ充電	AL 1130 CV	適用外	使用可能

ご注意: GOS10.8V-LI(H)型用のカメラケーブルは互換性が無く、使用できません。

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2回連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。
②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。
バッテリー①過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください。)
②電池温度をなるべく15℃~40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。)
③雨水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)
④衝撃を与えない。

安全上のご注意
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ポッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ポッシュ電動工具取扱店・ポッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2016年3月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ポッシュ株式会社 電動工具事業部
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 ☎03(5485)6161(代表)
ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は
ポッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)
☎ 0120-345-762
(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ポッシュ製品のお求めは

(2016年3月現在)