

カメラ径	23φ	モニターサイズ	7インチ
ケーブル長	20/30/40/50m	光源	12灯

豊富なオプションをご用意。フレキシブルに動くカメラと柔軟に動くケーブルが充実の高品質工業内視鏡

配管用内視鏡スコープ premier 20M/30M/40M/50M



■デモ機あり

20M メーターカウンター付き
型番：CARPSCA21
¥207,900(税込)

20M
型番：CARPSCA2
¥186,900(税込)

30M メーターカウンター付き
型番：CARPSCA31
¥228,900(税込)

30M
型番：CARPSCA3
¥201,667(税込)

40M メーターカウンター付き
型番：CARPSCA41
¥249,800(税込)

40M
型番：CARPSCA4
¥222,037(税込)

40M メーターカウンター付き
型番：CARPSCA51
¥281,800(税込)

40M
型番：CARPSCA5
¥261,000(税込)

サファイヤガラス仕様のカメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。カメラ径23mmで12のLEDライトを搭載。12個のライトで暗い配管内でも明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。

メーターカウンター付きは、ケーブルがどれくらい進んだかを自動的に表示。内視鏡の液晶モニターで細かい数値を見る事ができます。配管用内視鏡スコープ premier に装着した状態でお届けいたします。※メーターカウンターを後から取り付ける事はできません。メーターカウンターがない場合でも、ケーブルにメートルが印字されているので目視で確認が可能です。ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。



カメラ先端部はバネが入っており曲げる事の出来る最小半径は90度の直角配管で50mm幅があれば進めます



大型7インチカラー液晶ディスプレイ

ケースは精密な内視鏡をしっかりと守る防塵ハードケース。移動時、運送時の衝撃などにも安心なケースになっております。ケースに内蔵された液晶ディスプレイは大型7インチカラーディスプレイ。カメラが映し出した映像をしっかりと見る事ができます。

配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。

状況に応じてご利用いただけるように、多数のオプションカメラ・アタッチメントをご用意しております。



付属アタッチメント



ベアリング入りホイールでスムーズに出し入れ可能
片手で簡単に巻き取り可能

柔軟なケーブルなので90度のエルボを2か所通過することが可能です

配管用内視鏡スコープ premier 製品仕様

サイズ	幅 500×高さ 430×奥行き 180 (mm)	表示部	7インチカラー液晶ディスプレイ
重量	10.2kg	光源	白色LED12灯
電源	モニター部 (本体ケース): AC100-50 ~ 60Hz (入力) /DC12V 1000mA (出力) ケーブル部: DC12V (本体ケースより供給)	バッテリー	リチウムイオンバッテリー
		連続駆動時間	5時間
		充電時間	5時間
ケーブル長	20/30/40/50m	解像度	静止画: 720×480 / 動画: 720×480 30fps/15fps
カメラ	先端径: 23φ 視野角: 120度	対応SDカード	SDカードまたはUSBフラッシュメモリ (32GB)
カメラ素材	サファイヤガラス	付属品	羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤホンマイク、日本語説明書
ピントが合う距離	20mm ~ (パンフォーカス)		
動作温度	温度: 10℃ ~ 50℃ 湿度: 30%RH ~ 90%RH		
防水性	IP68 10m 防水 (カメラおよびケーブル部)		



配管用内視鏡スコープ premier オプションアタッチメント・カメラ

配管内視鏡スコープ premiere では使用状況に合わせて、オプションのアタッチメントとカメラを多数ご用意しております。特にカメラが回転しても常にカメラを水平に保つ【オートレベリング機能】付きのオプションカメラはおすすめです。



オートレベリングカメラを装着すると、カメラが回転しても、液晶モニターに映る映像は常に水平を正しく表示します。



標準のアタッチメントと組み合わせて使用することもできます。

オプションアタッチメント

商品名	先端カバーアタッチメント140mm	先端カバーアタッチメント220mm	ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm	先端カバーアタッチメント40mm
型番	HANDOOP1	HANDOOP2	HANDOOP3	HANDOOP4
直径	140mm	220mm	90mm	40mm
長さ	50mm	50mm	50mm	50mm
特徴	ゴミなどを排除しながらカメラを進めることが可能	ゴミなどを排除しながらカメラを進めることが可能	ローラーが付いているので配管内の移動が容易に	ゴミなどを排除しながらカメラを進めることが可能
価格	¥3,180(税込)	¥4,280(税込)	¥5,280(税込)	¥3,180(税込)

オプションカメラ

商品名	カメラ部	カメラ部150mm	17mm×130mmカメラ	42LEDカメラヘッド40φ	オートレベリングカメラ	オートレベリングカメラ23mm径	オートレベリングカメラ23mm径235mm長
型番	HANDPPCAM	HANDLGCAM	CARPSCN170	CARPCA42LED	HANDOPREV	HANDOOP5	HANDOOP6
カメラ径	23φ	23φ	17φ	40φ	28φ	23φ	23φ
長さ	110mm	150mm	130mm	125mm	150mm	125mm	235mm
ライト数	12灯	12灯	6灯	42灯	12灯	12灯	12灯
特徴	Premiereに標準付属しているカメラ	長さ150mmのロングサイズカメラ	カメラ径17mmでより細かい場所の使用に便利	明るく照らしたい場合に最適。標準アタッチメントに取り付け可	オートレベリング機能付きカメラ	オートレベリング機能付きカメラ標準アタッチメントに取り付け可	オートレベリング機能付きロングサイズカメラ
価格	¥31,280(税込)	¥41,800(税込)	¥52,200(税込)	¥41,780(税込)	¥83,800(税込)	¥69,800(税込)	¥79,800(税込)