

EA750FY-11



特長

- ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。
- MicroSDカード（別売※）に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。
※MicroSDカードは市販のものをお買い求めください。
- 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階で拡大できるズーム機能付です。
- カメラヘッドがφ3.9mmなので狭い場所も確認できます。
- ケーブルは自在に曲げることができます。
- 手元のスイッチで照度を無段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。
- ※日本国内の電波法（技術基準適合規格）に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。
- カメラヘッド径 φ3.9mm
- ケーブル方式 インターロック型
- ケーブル径 φ3mm
- ケーブル長 2m
- レンズ焦点距離 10～40mm
- レンズ視野角 70°
- ワイヤレス通信機能 通信電波周波数：2468MHz 帯域巾：18MHz
通信距離：最大10m（見通し距離※）
※本体とモニターを結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です。
- ズーム機能 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍
- 撮影機能 静止画、動画
- 映像出力方式 NTSC方式
- 記録メモリ MicroSDカード 32GBまで（別売）
- 照明 高輝度白色LED（無段階で光量調節可能）
- カメラ解像度 320×240ピクセル※
※カメラ自体の解像度です。
- モニター 3.5インチ（カラー液晶）、320×240ピクセル（解像度）※
※ディスプレイが平面的に展開する画素数です。
- インターフェース AV出力（NTSC）、USB miniB出力（録画済み動画、静止画再生）
- 防塵・防水性能 カメラヘッド・ケーブル:保護等級IP67※ 本体：防塵・防水なし
※防塵性能6：塵埃が侵入しません。 防水性能7：一時的（30分以内）に一定水深（1m以内）に水没しても内部に浸水しません。
- 使用環境温度範囲 0～40℃
- 使用環境湿度範囲 15～85%（結露のないこと）
- 電源（本体） 単3アルカリ乾電池 4本（別売）
- 連続使用時間（本体） 約2時間
- 電源（モニター） DC充電式（フル充電にかかる時間：約4時間）
- 連続使用時間（モニター） フル充電で約2時間
- 材質 本体、モニター：ABS樹脂、エラストマー樹脂
- カメラケーブル：鉄、ガラス
- 本体サイズ 200×105×215mm（モニター装着時、ケーブルを除く）
- 製品質量 本体：229g、モニター：243g、カメラケーブル：78g