

EA756BS - 2
(スケールルーペ)

高品質光学ガラスアクロマートレンズ
採用により色収差補正、高解像度実現
樹脂製の本体はファイバーガラス強化
視度調整機能付
スケール20mm (単位1/10mm)付

倍率 10.0倍
レンズ径 23mm
レンズ 光学ガラス
(マルチコーティング)
本体サイズ 30 × 44mm
重量 30g



(上面)



(底面)

(スケール)

