



警告

- LEDライトは光源を絶対に直視しないでください。
目を傷めるおそれがあります。
- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、
不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な
事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてくだ
さい。
また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わな
いください。



注意

- 長い間ご使用にならない時は、電池を取り出して
おいてください。
- 液漏れ等による故障が生じる場合があります。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでくださ
い。
また、種類の違う電池を混ぜて使わないでくださ
い。
- 電池のプラスとマイナス方向を正しく入れてください。
- 電池は火中に投じないでください。怪我のもととな
ることもあります。

mobilux® LED

LEDワイドライトルーペ

取扱説明書

この度は、ドイツ・エッセンバッハの『LEDワイドライトルーペ』を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本品を正しく、安全にお使いいただく為に取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読みいただけますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名 LEDワイドライトルーペ

お買上 年月日 年 月 日

お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生
した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。

但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、
当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4

E-mail: info@eschenbach-optik.co.jp <http://www.eschenbach-optik.co.jp>

使い方



スイッチ板を矢印の
方向に押すとライト
がつかます

輝度調整キャップ

無色：ライトをさらに明るくしたい
オレンジ/イエロー：ライトがまぶしく感じる場合

ライト用輝度調整キャップの取付け方



キャップの突起を、ライト近くの穴に差し込みます

LEDワイドルーペ 基本スペック表

No.	倍率	Dpt.	目とレンズの適正距離	レンズサイズ
1512-2	3	8	25cm	54×90mm (角型)
1511-2	3	12	25cm	60mm Φ (丸型)
1511-3	3.5	10	25cm	50×75mm (角型)
1511-4	4	16	18cm	50×75mm (角型)
1511-41	4	16	15cm	60mm Φ (丸型)
1511-5	5	20	14cm	58mm Φ (丸型)
1511-6	6	24	10cm	58mm Φ (丸型)
1511-7	7	28	6 cm	35mm Φ (丸型)
1511-10	10	38	4 cm	35mm Φ (丸型)
1511-12	12.5	50	4 cm	35mm Φ (丸型)

・ドイツ製

・単三電池 2 個付き (付属電池はテスト用ですので、新しい電池をご用意ください。)

電池ボックス開閉方法と電池の入れ方



▲ カバーに指を掛け、
手前に押しながら開けます



▲ 電池を入れます

※ 電池の+と-を
間違えないように
ご注意ください。



◀ カチッと音がするまで
カバーを閉めます

目とレンズの距離を正しく保たないと鮮明な拡大像になりません。目とレンズの距離は倍率によって異なります。



5 倍以上の高倍率ルーペはルーペと
対象物を目に近づけた状態から焦点
合わせを行ってください

LED ワイドライトルーペ専用スタンド

「モベース」をお求めいただくとセット
するだけで焦点が合いスタンドルーペ
としてもご使用になれます (別売)

