

品番 EA756C-41、-42
品番 ライト付ルーペ(LED)



品番	色
EA756C-41	シルバー
EA756C-42	黒

【仕様】

- 倍率…3倍
- サイズ…レンズ:50×46×3(厚さ)mm、本体:85×55×6(厚さ)mm
- 重量…31g
- 材質…レンズ:樹脂製、本体:グラスファイバー強化プラスチック
- 光源…LED球 ●電源…CR2025電池2個(付属)
- 多次回折構造非球面レンズ採用で高透明度、高倍率



41



42



レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペ。
ゆがみがなく、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。



■すみずみまでクリアなレンズ

厚さ3mm、50×46mmのレンズ面の中は、
高さ0.1mmの環状帯110本からなる多次回折構造非球面レンズ。
高倍率で、すみずみまでゆがみがなく、見やすさにこだわったルーペです。

■レンズを最後まで引き出すと、ライトが自動点灯。

光源は小さくて平たいフラット型LED。
厚さわずか6mmのルーペの中にライトを組み込むことが可能になりました。



光源は、小さくて平たいフラット型LEDを採用。
小さなフラットタイプの電源から十分な明るさが得られます。
電源はボタン型電池(CR2025電池×2個)を使用、連続約5時間点灯可能。

【ディフラクティブレンズ(多次回折構造の非球面レンズ)】で高い倍率を確保し、ゆがみのない拡大像を実現。レンズ表面は特殊加工を施し、キズが付きにくく、ほこりを寄せ付けません。

薄いレンズ(3mm)で日常生活の持ち歩きに最適な3倍のルーペを実現。