

# EA756H-2A LEDライト付ヘッドルーペ



材質	本体:ABS樹脂、バンド:ポリプロピレン・人工革 ネジ:鉄(ボルト)、アルミ(ナット)、レンズ:アクリル樹脂
ライト	白色LED2灯
LEDライト稼動範囲	上下 約60°、左右約50° (右25°、左25° ずつ)
バンド調整サイズ	約54~69cm
本体重量	約185g(3.5倍レンズ装着時)※電池含む
本体サイズ(W×H×D)	約19.5×6×23.5cm
レンズ重量	1.2倍:約20g 1.8倍:約25g 2.5倍:約28g 3.5倍:約40g
レンズサイズ	約102(幅)×49mm(高さ) 厚み 1.2倍:約4mm 1.8倍:約6mm 2.5倍:約7mm 3.5倍:約11mm
電源	単4電池2本
セット内容	本体、レンズ4種類(1.2倍/1.8倍/2.5倍/3.5倍) 単4電池2本、レンズ保護収納ケース ※付属の電池はモニター用です。

## ■レンズの倍率

レンズの倍率は、1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍と4種類ございます。

また組み合わせることにより、倍率を変えることができます。

最大8.75倍までになります。(2.5倍と3.5倍のレンズを組み合わせた場合)

お好みの倍率に変更してご使用ください。