

# EA756MH-11 (充電式LEDライト付ルーペ)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池を外してください。

## ◆仕様

品番	倍率	レンズ径	サイズ
EA756MH-11	3倍	79×46mm	160×130×25mm

- バッテリー・・・3.7V 180mAh
- 光源・・・LED球
- アクリルレンズ
- 連続使用時間・・・弱:10時間  
中:4時間  
強:2時間
- 重量・・・約145g

## ◆各部の名称



## ◆充電方法

付属のケーブルを本製品の取っ手サイド部にある充電用USB (TypeC) ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。  
充電中は枠内のランプが赤色に、充電が完了すると緑色に点灯します。(図1)



## ◆点灯/消灯

スイッチをタッチすると右記の順に点灯、消灯します。(消灯→点灯①→点灯②→点灯③→消灯)  
明るさは3段階の調整が可能です。  
※使用後は必ず消灯を確認してください。

## ◆お手入れ方法

- ・付属のクリーニングクロスで、優しく汚れを拭き取ってください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929