


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。





▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・不安定な場所には設置しないでください。転倒して火災や怪我の原因となります。
- ・カーテン等の燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。照射の距離は30cmより離してください。
- ・必ず専用ACアダプターを使用してください。器具破損の原因となります。
- ・記載の可動範囲以上に動かさないでください。器具破損の原因となります。

<使用上の注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。



()内の寸法は参考寸法です。

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
Z-37RL W/B	5000K	90	100	50/60	7.5	470	62.6

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	専用クランプ	樹脂	1	W/B: 黒色	1.75倍ルーペ付	1.5 kg	福島	亀井	ランプ
5	アームカバー	樹脂	4	W: 白色 B: 黒色					LED7.5W×1
4	アーム	鋼	4	W: 白塗装 B: 黒塗装				品名	
3	レンズ	ガラス	1	透明 倍率: 1.75倍				Z-37RL W/B	
2	拡散板	樹脂	1	乳白					
1	セード	樹脂	1	W: 白塗装 B: 黒塗装					

