

## EA756TN-1 (マグネット付拡大鏡)

### <特徴>

- フレキ寸法…315mm
- レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付
- 目が疲れないφ100mmの大口径ガラスレンズ

### <仕様>

- 倍率… 2倍
- レンズ径… φ100mm
- 吸着力: 80kgf (800N) 強力ON/OFFマグネット付
- ベースサイズ 50X51X56mm
- 全長…482mm
- 重量 1.4kg
- ガラスレンズ
- スチール製
- 支柱接続ネジ M8

