

見え味を追求した20~100倍ズーム双眼鏡

SG-Z 20-100×30FMC

EA757AD-26D

自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。

使用しているすべてのレンズとプリズムにフルマルチコーティングを施し、見やすさ、明るさを追及いたしました。

右接眼部のレバーで、倍率を20倍~100倍まで無段階に変更可能。

三脚取付ホルダーが付属しているため、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。



**ポロ
プリズム**

ポロプリズム式双眼鏡

2~3個の直角プリズムを組み合わせて像を正立させる双眼鏡。光学系には優れているが、ボディがやや大きめ。

**BaK4
プリズム**

BaK4硝材を使用

高い屈折力のBaK4硝材を使用。明るくクリアな視界を実現。

**ECO
GLASS**

エコガラス

環境にやさしいエコガラスを採用しています。

**フル
マルチコート**

フルマルチコート

全てのレンズ面、プリズム面にマルチコート（多層膜コート）を施すことで、光の透過損失を極めて少なくしています。

CF

センターフォーカス

左右の接眼部の中央にあるピントリングを回し、両目のピントを同時に合わせるタイプです。

**ズーム
タイプ**

ズームタイプ

倍率を変更することができます。

**ハイ
アイポイント**

ハイアイポイント

アイレリーフ15mm。長時間の観察でも目が疲れにくく、メガネをかけた方でも広い視界が得られます。

倍率	20~100倍
対物レンズ有効径	30mm
実視界	1.3°~0.5°
1000m先の視野	22.7m~8.9m
ひとみ径	1.5mm~0.3mm
明るさ	2.25~0.09
アイレリーフ	19.9mm~9.5mm
最短合焦距	10m
眼幅調整可能範囲	58~74mm
サイズ (H×D×W)	159×58×162mm
重量	600g
付属品	ケース、ストラップ、三脚取り付けホルダー、接眼キャップ×2、対物キャップ×2、レンズクロス、取扱説明書

2017年12月