

## EA757AD- 44

(双眼鏡)

携帯性に優れたコンパクトボディ  
本体内部に窒素ガスを充填した防水型  
メガネをかけたままでも見やすいハイポイント  
ラバーコートボディ  
センターフォーカス式  
多層膜コーティング  
非球面レンズ

(仕様)

倍率	10倍
対物レンズ	25mm
瞳径	2.5mm
明るさ	6.3
アイレリーフ	15.9mm
最短合焦距離	2.8m
実視界	5°
1000m先の視野	87m
収納サイズ	102 X116mm
重量	365g
付属品	ケース、ストラップ

